

Аппараты для комбинированной терапии BTL-4825 Premium

ИМ-7.107496/2401

воздействие лазерное / ультразвуковое /
электрическое, 2-канальная, режим работы
непрерывный / импульсный, магнитное поле 128 мТл

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Воздействие	лазерное / ультразвуковое / электрическое
Вид терапии	2-канальная
Режим работы	непрерывный / импульсный
Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы	0-150 Гц
Магнитное поле	128 мТл
Дисплей	Да
Вес	3 кг
Размер	380×190×260 мм

Дополнительные характеристики

Модификации:

- BTL-4825S PREMIUM (E+U)
- BTL-4825SL PREMIUM (E+U+L)

Основные характеристики:

- большой 7" цветной сенсорный экран;
- экспресс-протоколы;
- навигация по частям тела;
- предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия;
- база данных пациентов;
- портативность и работа от аккумулятора (опция);
- тележка (опция).

Электротерапия:

- широкий выбор низко- и среднечастотных видов тока и их модификации;
- программируемые последовательности;

- высоковольтная терапия;
- режимы постоянного тока и постоянного напряжения;
- соединение с вакуумной системой (опция).

Каналы электротерапии²

Ультразвуковая терапия:

- экономия времени оператора с HandsFree Sono®;
- эргономичные ультразвуковые головки с визуальной идентификацией аксессуаров / визуальная индикация контакта пациента;
- подогрев ультразвуковых головок: 1 и 3 МГц;
- терапия с частотой 1 и 3 МГц одновременно.
- модуляция частоты: 10–150 Гц;
- коэффициент заполнения: 5%–100%;
- макс. интенсивность в непрерывном режиме: 2 Вт/см²;
- макс. интенсивность в импульсном режиме: 3 Вт/см².

Лазерная терапия:

- два выхода для одновременного подключения двух лазерных аппликаторов;
- широкий ассортимент красных, инфракрасных и комбинированных лазерных зондов и кластеров;
- непрерывные и импульсные параметры терапии;
- автоматический пересчет параметров терапии.
- режим работы: постоянный и импульсный;
- доза: 0.1–100 Дж/см²;
- частота: 0–10 000 Гц;
- обрабатываемая площадь: 0.1–100 см²;
- коэффициент заполнения: 35%–100%;
- класс лазера 3В.