

Лазерный аппарат DEKA SYNCHRO REPLA:Y Excellium 3.4

ИМ-7.106148 до 31.01.2023

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны
755 / 1064 нм, частота 0 - 10 / 0.3 - 10 Гц, IPL ,
мощность лазера 125 / 180 Вт, длительность
импульсов александритовый модуль от 0.2 до 50 мс
(моноимпульс) / от 0.4 до 80 мкс (раздельный
импульс) / неодимовый от 0.2 от 10 мс
(высокопиковый режим High Peak), от 2 до 50 мс
(стандартный режим), без охлаждения

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия

