

Аппарат шлифовально-фрезеровальный Cerec MC XL

ИМ-7.107288 до 14.02.2024

назначение шлифовка / фрезеровка, дисплей, блок
22×40×85 мм

Sirona Dental Systems GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	шлифовка / фрезеровка
Дисплей	Да

Материалы

Виды материалов	гибридная керамика / литийдисиликатная керамика / оксид циркония / поливошпатная керамика / полимерные блоки / стеклокерамика
Размер блока	22×40×85 мм
Максимальное количество блоков в рабочем процессе	1 шт.

Дополнительные характеристики

Преимущества CEREC MC XL Premium Package:

- весь спектр реставраций у кресла пациента или в зуботехнической лаборатории из блоков размером до 85 мм
- фрезерование / шлифование по показаниям и из материалов CEREC и CEREC Premium
- удобные для работы функции (сенсорный дисплей и 4 мотора)
- точное и быстрое изготовление
- создание хирургических шаблонов CEREC Guide 2
- сверхточное фрезерование Extra Fine