

Дозатор сенсорный Н R-DE-006

сенсорный, настенный, ёмкость еврофлакон, объем 1 л / 1.2 л, дозирование 1 мл

РБР трейд ООО, Россия



Характеристики

Тип	сенсорный
Способ крепления	настенный
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л / 1.2 л
Объем дозы жидкости	1 мл
Размер	128×112×284 мм

Дополнительные характеристики

Бесконтактный автоматический дозатор HÖR-DE-006

Модельный ряд

	HÖR-DE-006A	HÖR-DE-006A+	HÖR-DE-006B	HÖR-DE-006B+
Назначение	для дез. средств	для дез. средств	для мыла	для мыла
Объём	1000 мл	1200 мл	1000 мл	1200 мл
Тип подачи	спрей	спрей	капля	капля

Общие характеристики

Источник питания: сменные батарейки 4 x 1.5 В; тип С

Напряжение питания: AC/DC 6 В адаптер

Механизм управления: автоматический/сенсорный

Зона срабатывания датчика: 80 +/- 20 мм

Материал корпуса: ABS-пластик

Цвет корпуса: белый

Покрытие поверхности: матовое

Крепление: настенное

Ключ: да

Данные дозаторы совместимы с мобильной стойкой **HÖR-50** и настольной стойкой **HÖR-2020**:



HÖR-50



HÖR-2020