

Электромотор стоматологический COXO C-PUMA

ИМ-7.117502

электрический бесщеточный, с оптикой, от 125 до 200 000 об./мин, 3.5 Н·см, внутренний спрей, реверс

Foshan COXO Medical Instrument, Китай



Характеристики

Тип	электрический бесщеточный
Освещение	с оптикой
Скорость	от 125 до 200 000 об./мин
Крутящий момент	3.5 Н·см
Охлаждение	внутренний спрей
Реверс	Да

Дополнительные характеристики

Стоматологический электромотор COXO C-PUMA – это современное высокотехнологичное решение, разработанное для обеспечения точности и надежности при проведении различных терапевтических процедур. Прибор позволяет стоматологу эффективно управлять скоростью и направлением вращения инструмента, обеспечивая высокое качество лечения зубов и комфорт пациента.

Основные особенности и преимущества:

- **Широкий диапазон настроек скорости:** поддержка различных передаточных отношений наконечников (16:1, 1:1, 1:5) позволяет работать в диапазоне от 125 до 200 000 об./мин.
- **Программируемая память:** наличие двух режимов памяти (M1 и M2) дает возможность сохранять индивидуальные настройки для быстрого переключения между задачами.
- **LED-подсветка:** встроенная светодиодная лампа обеспечивает оптимальное освещение рабочего поля в процессе вращения вала мотора.
- **Эргономичное управление:** прибор оснащен интуитивно понятной рабочей панелью с цифровым дисплеем и может контролироваться стандартной педалью стоматологической установки.
- **Стерилизация и гигиена:** конструкция микромотора позволяет проводить высокотемпературную стерилизацию (до 121 °С), что критически важно для соблюдения санитарных норм.
- **Гибкость установки:** входящие в комплект U-образный и L-образный кронштейны позволяют надежно закрепить блок управления в наиболее удобном месте на стоматологическом кресле или под рабочим

СТОЛОМ.

Технические характеристики

Скорость вращения	<ul style="list-style-type: none">• 16:1: 125 - 2 500 об./мин• 1:1: 2 000 - 40 000 об./мин• 1:5: 10 000 – 200 000 об./мин
Размеры блока управления	167×134×64 мм
Размеры микромотора	Ø23×83 мм
Длина шнура электропитания	170 см
Режим работы	40 сек работа / 10 мин перерыв
Входное напряжение адаптера	100-240 В AC, 50/60 Гц, 2.5 А
Выходное напряжение адаптера	29 В / 4 А DC

Стандартная комплектация:

- Блок управления с рукояткой мотора – 1 шт.
- Адаптер и шнур электропитания – 1 шт.
- Кронштейны для крепления (U-образный и L-образный) – по 1 шт.
- Оснастка для кронштейнов (винты, гайки) – 1 компл.
- Уплотнительные кольца – 9 шт.
- Аксиально-поршневой насос – 1 шт.
- Крышка мотора – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.