

Эндомотор COXO C-SMART Mini 2

ИМ-7.117502

апекслокатор подключаемый, беспроводной,
программ 5 шт.

Foshan COXO Medical Instrument, Китай



Характеристики

Апекслокатор	подключаемый
Беспроводной	Да
Передаточное число	16:1
Количество программ	5

Дополнительные характеристики

Беспроводной эндодонтический мотор COXO C-Smart-Mini 2 – это современное компактное устройство, предназначенное для качественной обработки, чистки и формирования корневых каналов зуба в процессе стоматологического лечения. Прибор сочетает в себе высокую точность вращения, эргономичный дизайн и простоту управления, обеспечивая специалисту комфортную и безопасную работу в условиях клиники.

Основные особенности и преимущества:

- **Беспроводная конструкция:** встроенная литий-ионная батарея обеспечивает полную свободу движений врача и исключает путаницу с кабелями.
- **Пять рабочих программ:** устройство поддерживает пять настраиваемых режимов работы (P1-P5) для адаптации под различные клинические протоколы.
- **Разнообразные режимы вращения:** прибор работает в режиме непрерывного вращения, возвратно-поступательного движения и в специализированном режиме OGP (Optimum Glide Path) для создания оптимально плавного «коврового пути».
- **Интеллектуальный автореверс:** автоматическое переключение на обратное вращение при превышении заданного крутящего момента предотвращает риск поломки файла в канале.
- **Поворотный наконечник на 360°:** контр-угловой наконечник может быть зафиксирован в любом удобном положении, обеспечивая легкий доступ к разным участкам полости рта.
- **Функциональный дисплей:** яркий экран отображает выбранную программу, текущую скорость вращения, уровень крутящего момента и статус заряда батареи.
- **Высокая гигиеничность:** съемный наконечник выдерживает многократную стерилизацию в автоклаве при температуре до 134 °C.

Техническая спецификация

Скорость вращения	100-1000 об./мин.
Крутящий момент	0.6-3.9 Н·см
Углы возвратно-поступательного движения	150/30, 180/60, 210/60, 30/150, 60/180, 60/210 градусов
Передаточное отношение наконечника	16:1
Литий-ионная батарея	3.7 В DC, 800 мАч
Входное напряжение адаптера	100-240 В AC, 50/60 Гц
Выходное напряжение адаптера	5.0 В DC, 2.0 А

Комплектация:

- Микромотор – 1 шт.
- Контр-угловой наконечник 16:1 – 1 шт.
- Адаптер питания (зарядное устройство) – 1 шт.
- Силиконовая база (подставка) – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.