

Флоуметр цифровой EasyMed PLUS

ИМ-7.117317

флоуметр, одинарный / сдвоенный, поток 6 / 14 / 15 /
30 / 50 л/мин

Flow Meter, Италия



Характеристики

Вид	одинарный / сдвоенный
Скорость потока	6 / 14 / 15 / 30 / 50 л/мин

Описание

Флоуметр EasyMed PLUS – это устройство мгновенного измерения расхода с калиброванными отверстиями для подачи и дозирования медицинских газов, особенно подходящее для кислородной терапии. Предлагается как в одинарном, так и в сдвоенном исполнении, что позволяет осуществлять двойной и отдельный поток газа при использовании одного источника подачи медицинского газа.

Конструкция

- Флоуметр EasyMED PLUS выпускается со встроенным редуктором давления для стабилизации давления в системе и с выходным ниппелем, имеющим две соединительные резьбы на обоих концах для простой и быстрой взаимозаменяемости.
- Два варианта выходной резьбы, просто перевернув ниппель, в зависимости от требуемого применения.
- Корпус изготовлен из ударопрочного полимера с латунными хромированными фитингами, а большая эргономичная ручка управления со вставками Soft Grip позволяет оператору легко регулировать расход газа среди 10 возможных предустановленных вариантов.

Принцип работы

Калибровка потока газа обеспечивается отверстиями, расположенными на металлической опоре с помощью лазерной технологии. Кнопка переключения I/O позволяет оператору быстро заблокировать и снова включить подачу газа в расходомер, сохраняя неизменным предыдущее предустановленное значение расхода. Небольшие размеры и особая техническая конфигурация позволяют цифровым флоуметрам EasyMED PLUS с высокой точностью подавать потоки медицинского газа даже в самых сложных условиях, например, в передвижных пунктах скорой помощи.

Технические характеристики

Размеры	61×104×78 мм
Вес	0.19 кг
Давление подачи газа	280-600 кПа со встроенным редуктором
Варианты газов	O ₂ / воздух
Шкала	0-6 л/мин 0-14 л/мин 0-15 л/мин 0-30 л/мин 0-50 л/мин
Входное соединение	ISO G 1/4" M 1/4" NPT M
Выходное соединение	• M12×1.25 M - 1/4" ISO 3253 M • 9/16" UNF EN 13544-2 M - 1/4" ISO 3253 M • M12×1.25 M - 9/16" UNF EN 13544-2 M