


## Гастровидеоскоп EG-530WR

ИМ-7.103831 до 26.02.2021

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального конца 9.4 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 9.3 мм, рабочая длина 1100 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



### Характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | видеоскоп |
| Направление обзора              | 0 °       |
| Угол поля зрения                | 140 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 210 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 90 °      |
| Изгиб дистальной части вправо   | 100 °     |
| Изгиб дистальной части влево    | 100 °     |
| Глубина резкости                | 4-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 9.4 мм    |
| Инструментальный канал          | 2.8 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 9.3 мм    |
| Общая длина                     | 1400 мм   |
| Рабочая длина                   | 1100 мм   |

### Дополнительные характеристики

Благодаря широкому углу поля зрения (140°) эндоскоп EG530WR отличается превосходными характеристиками изображения. Инструментальный канал этого стандартного эндоскопа имеет диаметр 2,8 мм, что создает идеальные условия для взятия биопсии и выполнения лечебных процедур.