

Гастровидеоскоп EG-580UT ультразвуковой

ИМ-7.103832 до 26.02.2021

видеоскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,  
диаметр дистального конца 11.5 мм,  
инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 11.4  
мм, рабочая длина 1250 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид                             | видеоскоп                                                                                      |
| Ультразвуковой                  | Да                                                                                             |
| Направление обзора              | 0 °                                                                                            |
| Угол поля зрения                | 140 °                                                                                          |
| Изгиб дистальной части вверх    | 150 °                                                                                          |
| Изгиб дистальной части вниз     | 150 °                                                                                          |
| Изгиб дистальной части вправо   | 120 °                                                                                          |
| Изгиб дистальной части влево    | 120 °                                                                                          |
| Глубина резкости                | 3-100 мм                                                                                       |
| Диаметр дистального конца       | 11.5 мм                                                                                        |
| Инструментальный канал          | 3.8 мм                                                                                         |
| Наружный диаметр вводимой части | 11.4 мм                                                                                        |
| Рабочая длина                   | 1250 мм                                                                                        |
| Режимы УЗ-изображения           | цветовой доплер / энергетический доплер / импульсно-волновая доплерография / В-режим / М-режим |
| Метод сканирования              | электронное конвексное сканирование 150°                                                       |
| Частоты                         | 5 / 7.5 / 10 / 12 МГц                                                                          |

Дополнительные характеристики

**Конвексный ультразвуковой видеоэндоскоп FUJIFILM EG-580UT.** Благодаря малому наружному диаметру в 11.4 мм, превосходным углам изгиба, прямому обзору и углу поля зрения в 140 ° этого эндоскопа эндоскопические ультразвуковые исследования можно выполнять так же, как при обычной эндоскопии. Малый

радиус изгиба дистального конца позволяет осматривать области, недоступные для обычных ультразвуковых эндоскопов.