

Интраокулярная линза LuxSmart

ИМ-7.118968

монофокальная, асферическая, гидрофобный акрил

Cutting Edge SAS, Франция



Характеристики

Тип оптики	монофокальная
Коррекция астигматизма	нет
Дизайн оптики	асферическая
Материал	гидрофобный акрил

Описание

LuxSmart (YSMARTD) – гидрофобная акриловая ИОЛ.

Характеристики LuxSmart:

- Содержание воды <0.5%.
- УФ- и желтый фильтры.
- Индекс рефракции: 1.54 при 35°.
- Монолитная, асферическая с комбинацией сферических аберраций 4-го и 6-го порядков с противоположным знаком, 4-точечная фиксация, квадратный край 360°, коррекция зрения вдаль и на промежуточном расстоянии.
- Диаметр оптики: 6.0 мм.
- Общий диаметр: 11.0 мм.
- Диоптрийный ряд: от 0.00D до +34.00D.
- Оптическая SRK/T A-константа: 118.5.
- Полностью предзагруженная система Аккуджект Про.
- Рекомендуемый разрез длиной ≥ 2.2 мм.