

Колоновидеоскоп EC-600ZW/M

ИМ-7.103831 до 26.02.2021

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1330 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1630 мм
Рабочая длина	1330 мм