

## Комплект линеек скиаскопических ЛСК-1

ИМ-7.103699/2007 до 13.07.2025

предел измерения рефракции -19 - +19 дптр, 2  
насадки, размеры 370×42×12 мм, масса 0.8 кг  
(комплект в футляре)

Завод Оптик ОАО, Беларусь



### Характеристики

---

Предел измерения рефракции	-19 - +19 дптр
Насадки	2 шт.
Размеры	370×42×12 мм
Масса	0.8 кг (комплект в футляре)

### Погрешность рефракций для линз линеек

---

от 1.0 до 6.0 дптр	0.12 дптр
от 6.0 до 9.0 дптр	0.18 дптр
от 10.0 дптр	0.5 дптр

### Погрешность рефракций для линз линеек с линзами насадок

---

от 1.25 до 5.75 дптр	0.25 дптр
от 5.75 до 9.75 дптр	0.3 дптр
от 9.75 до 18.0 дптр	0.5 дптр
от 18.0 дптр	0.8 дптр

### Допустимое значение призматического действия для линз линеек и насадок

---

от 0.25 до 2.0 дптр	0.12 дптр
от 2.0 до 5.0 дптр	0.25 дптр
от 5.0 до 8.0 дптр	0.38 дптр
от 8.0 до 12.0 дптр	0.5 дптр

от 12.0 дптр

0.75 дптр

## Дополнительные характеристики

---

Линейка скиаскопическая предназначена для объективного определения задней вершинной рефракции глаза методом скиаскопии.