

Консоль горизонтальная настенная КМ-1600-Г-Н

ИМ-7.105481/2204

позиционирование горизонтальное, тип крепления настенный, количество рядов 1, розетка, светильник, длина рабочей секции 1600 мм

Энсбертех ООО, Беларусь



Характеристики

Позиционирование	горизонтальное
Тип крепления	настенный
Количество рядов	1
Материал	металл
Суммарная мощность электроприборов	5000 В·А
Максимальное давление	0.6 МПа
Максимальное разрежение	-0.095 МПа
Пропускная способность пневматического клапана	- на кислород - 40 л/мин - на закись азота - 40 л/мин - на сжатый воздух - 40 л/мин - на вакуум - 10 л/мин
Выключатель	Да
Защитное заземление	Да
Клапанная система	Да
Рабочее заземление	Да
Розетка	Да
Светильник	Да
Длина рабочей секции	1600 мм
Высота	240 мм
Глубина	80 мм