


## Контурьы дыхательные Intersurgical для Bilevel

ИМ-7.113857

Bilevel, одноразовый, конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания



### Характеристики

---

Вид	Bilevel
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

### Дополнительные характеристики

---

**Контурьы дыхательные Intersurgical для Bilevel**, совместимые с любыми аппаратами bilevel с турбинным приводом, у которых применяют дыхательные контурьы с одним шлангом. Серия дыхательных контурьов bilevel представляют собой дыхательные контурьы с портом удаления CO<sub>2</sub> для использования стандартной маски для НИВ и контура без порта удаления CO<sub>2</sub> для применения с маской для НИВ с портом.

**Подходят и взрослым, и детям.**

При лечении в режиме bilevel используются очень высокие потоки, поэтому для аппаратов с активным увлажнением для взрослых рекомендуются контурьы Flextube 30 мм, а для аппаратов с активным увлажнением для детей – Flextube 22 мм.

Дыхательные контурьы для пассивного Bilevel доступны со шлангами Smoothbore, так как они лучше при высоком потоке свежего сухого газа.

Кат. №	Изображение	Описание
<b>Контур с активным нагревом</b>		
2031000		<p>Контур Flextube bilevel 30 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>
2031004		<p>Контур Flextube bilevel 30 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> <li>• фильтр</li> </ul>
2032000		<p>Контур Flextube bilevel 22 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>
2331000		<p>Контур Flextube bilevel 30 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>
2332000		<p>Контур Flextube bilevel 22 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>

2334000		<p>Контур Flextube bilevel 30 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>
2335000		<p>Контур Flextube bilevel 30 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>
2431000		<p>Контур Flextube bilevel 22 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>
2432000		<p>Контур Flextube bilevel 22 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• самозаполняющаяся камера увлажнителя</li> </ul>
<b>Контур для пассивного Bilevel</b>		
5804000		<p>Контур Smoothbore bilevel 22 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.8 м</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> </ul>
5805000		<p>Контур Smoothbore bilevel 22 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> <li>• линия мониторинга</li> </ul>
5808000		<p>Контур Smoothbore bilevel 22 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• шарнирный соединитель</li> <li>• порт утечки CO<sub>2</sub></li> <li>• расщепленная линия мониторинга</li> </ul>

