

## Косметологический аппарат Sofwave

ИМ-7.118110

воздействие ультразвуковое

Sofwave Medical, Израиль



### Характеристики

---

Воздействие	ультразвуковое
Применение	лечение угревой сыпи / подтяжка кожи / разглаживание морщин / уменьшение целлюлита

### Описание

---

**Косметологическая система Sofwave** – это инновационное ультразвуковое устройство, предназначенное для неинвазивных эстетических процедур. Аппарат использует запатентованную технологию ультразвукового луча (SUPERB), которая генерирует высокочастотные и высокоинтенсивные импульсы для создания контролируемых зон термического повреждения в среднем слое дермы. Этот процесс стимулирует неоколлагенез и рост волокон эластина, обеспечивая эффективную подтяжку кожи и разглаживание морщин.

Для обеспечения комфорта и безопасности пациента система оснащена встроенным механизмом охлаждения **Sofcool**, который защищает эпидермис от перегрева, поддерживая его низкую температуру во время воздействия.

### Область применения и показания

- Улучшение состояния тонких линий и морщин на лице.
- Неинвазивная подтяжка бровей.
- Лифтинг дряблой ткани в подбородочной области и на шее.
- Улучшение внешнего вида кожи на плечах.
- Краткосрочное улучшение проявлений целлюлита.
- Лечение шрамов после угревой сыпи (акне).

Дополнительно система может комплектоваться беспроводным модулем **Pure Impact**, предназначенным для электростимуляции мышц (ЭМС) с целью укрепления тонуса живота, рук, бедер и ягодиц .

## Технические характеристики системы Sofwave

Частота ультразвуковой волны	10-12 МГц
Энергия ультразвука (регулируемая)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аппликаторы Lift и Precise: 3-5 Дж</li><li>• Аппликатор liftHD: 2.6-7 Дж</li></ul>
Длительность импульса	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аппликаторы Lift и Precise: 5 сек</li><li>• Аппликатор liftHD: 3, 4 или 5 сек</li></ul>
Система охлаждения	Sofcool (контактное охлаждение)
Длительность охлаждения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Предварительное: 1 сек</li><li>• Последующее (регулируемое): 1-3 сек</li></ul>
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей высокого разрешения с сенсорным управлением
Габариты консоли (Ш×Г×В)	40×40×122 см
Вес (консоль с аппликатором)	52 кг
Параметры электропитания	100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, макс. 8 А

## Виды аппликаторов

- **Lift:** основной аппликатор с 7 передающими ультразвуковыми каналами.
- **Precise:** компактная версия с 3 каналами для обработки небольших и изогнутых зон (периорбитальная и периоральная области, носогубные складки).
- **liftHD:** высокопроизводительный аппликатор с 7 каналами и расширенной зоной передачи для работы по телу и коррекции целлюлита.

## Функциональные особенности

- **Интеллектуальный мониторинг:** онлайн-контроль выходной энергии в режиме реального времени предотвращает риск ожогов.
- **Универсальность:** технология эффективна и безопасна для всех типов кожи по шкале Фицпатрика.
- **Эргономика:** наличие педали для управления излучением и мобильная платформа на колесах с блокировкой тормозов.