

Лампа стоматологическая светодиодная Ledex WL-090+

ИМ-7.107828 до 07.10.2024

режим беспроводной, светодиод диод 10 Вт, излучает в голубом и ультрафиолетовом диапазоне, 390-480 нм, полимеризация 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 с, световой поток 1800 мВ/см², функция определения кариеса и налета, длина лампы 190 мм, диаметр 38 мм, масса 0.180 кг



Dentmate Technology Co., Ltd., Тайвань (Китай)