

Датчик УЗИ линейный GE 8L-RS

ИМ-7.96582/1601 до 04.01.2021

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / сосуды / исследования
щитовидной железы, рабочая частота 4-13 МГц, угол
сканирования 38°, глубина сканирования 100 мм

General Electric Company, Израиль



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - VIVID q
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	4-13 МГц
Угол сканирования	38°
Глубина сканирования	100 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 14×48 мм.