

Датчик УЗИ линейный Samsung L7-16

ИМ-7.112062 до 21.06.2027

линейный, области применения малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система, рабочая частота 6.5-16.5 МГц, угол сканирования 38°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - HM70A / SAMSUNG - RS80A
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	6.5-16.5 МГц
Угол сканирования	38°
Диапазон частот	- ГГц