

Датчик УЗИ линейный Samsung LA2-9A

ИМ-7.112062 до 21.06.2027

линейный, области применения абдоминальные исследования / акушерство и гинекология / малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система, рабочая частота 2-9 МГц, угол сканирования 44°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - HS60 / SAMSUNG - HS70A / SAMSUNG - RS80A / SAMSUNG - WS80A
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	абдоминальные исследования / акушерство и гинекология / малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	2-9 МГц
Угол сканирования	44°
Диапазон частот	- ГГц