

## Машина моечно-дезинфекционная AT-OS AWD 655-10A / AWD 655-10AD

ИМ-7.108055 до 29.11.2024

для обработки инструментария и посуды, камера 265 л, вмещает корзин 12 шт., дозирующих устройств 4 шт., непроходная / проходная, функция сушки, умягчитель воды, бойлер, встроенный принтер, хранение моющих средств, размер 680×700×1950 мм

AT-OS S.r.l., Италия



### Характеристики

Тип	для обработки инструментария и посуды
Объем камеры	265 л
Вместимость корзин	12 шт.
Количество дозирующих устройств	4 шт.
Резервуары	для дезинфицирующего раствора / для моющего раствора
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да
Умягчитель воды	Да
Бойлер	Да
Встроенный принтер	Да
Хранение моющих средств	Да
Материал	нержавеющая сталь
Размер	680×700×1950 мм

### Дополнительные характеристики

**Машина моечно-дезинфекционная AWD 655-10A / AWD 655-10AD** - предназначена для мойки и термо-химической дезинфекции изделий медицинского назначения, хирургических инструментов, микрохирургических и анестезиологических принадлежностей, лабораторной посуды.

Модели для хирургических отделений и небольших стерилизационных отделений позволяют одновременно обрабатывать до **12 корзин DIN 1/1** (при максимальной загрузке).

Широкий ассортимент тележек, вставок и корзин для мойки и дезинфекции всех видов хирургических инструментов (включая трубчатые), анестезиологических и лабораторных принадлежностей.

Автоматическая слайдовая дверь, активируемая с помощью оптического датчика на панели управления. Может быть оснащена системой автоматической загрузки и разгрузки.

Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L. Корпус машины выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

**Технические характеристики:**

- объем моечной камеры: **265 литров**;
- габаритные размеры (Ш x Г x В): 680x700x1950 мм;
- объем загрузки (до 12 корзин для загрузки по стандарту DIN);
- автоматическая слайдовая дверь со светодиодным освещением моечной камеры **AWD655-10A** (непроходная);
- две автоматические слайдовые двери со светодиодным освещением моечной камеры **AWD655-10AD** (проходная);
- до шести моечных уровней с коромыслами;
- **четыре дозирующих насоса** для моющих средств;
- встроенный шкаф для моющих средств вмещает **4 канистры объемом 5 л**;
- один или два бойлера предварительного нагрева воды для быстрого цикла (AWD655-10A SC / AWD655-10AD SC);
- USB/Принтер для документирования цикла;
- система сушки с фильтром HEPA H14;
- встроенная система умягчения воды;
- контроль дозирования моющих и дезинфицирующих средств (датчики расхода);
- потребляемая мощность (с бойлером AWD655-10A SC) / без бойлера AWD655-10A): 12 кВт/13кВт;
- система автоматического распознавания моечной тележки;
- контроль работы моечного коромысла.