

Машина моечно-дезинфекционная AT-OS AWD 655-2

ИМ-7.116989

для инструментария и посуды, камера 65 л,
428×415×370 мм, непроходная

AT-OS S.r.l., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	65 л
Размер камеры	428×415×370 мм
Исполнение	непроходная

Описание

Машина моечно-дезинфекционная AT-OS AWD655-2 – компактное профессиональное решение, предназначенное для автоматизированной обработки медицинских изделий в стоматологических клиниках, офтальмологических центрах и небольших отделениях больниц.

Объем камеры: 65 л (428×415×370 мм)

Модификации AWD655-2

Модель	Тип двери	Сушка	Исполнение
AWD655-2	стеклянная	есть	настольная
AWD655-2XE	стальная	-	настольная
AWD655-2H	стеклянная	есть	напольная

Функциональные возможности

- **Долговечность системы:** нагревательные элементы для воды расположены снаружи моечной камеры, что исключает их контакт с агрессивными химическими средствами и продлевает срок службы оборудования.
- **Эффективная сушка:** мощный турбовентилятор подает очищенный через HEPA-фильтр класса H14 (эффективность 99.995%) горячий воздух напрямую через форсунки распылителей, гарантируя полное удаление влаги даже из внутренних каналов полых инструментов.
- **Точный контроль температуры:** система оснащена двумя независимыми датчиками PT1000 для перекрестного мониторинга температуры в камере и достижения требуемого значения параметра A0.

- **Программное обеспечение:** встроенная память поддерживает до 40 программ обработки, включая предустановленные стандартные циклы и возможность создания индивидуальных конфигураций.
- **Информативный интерфейс:** 3.5-дюймовый ЖК-дисплей отображает анимированные пиктограммы текущих этапов цикла, температурные показатели и сервисные сообщения системы Alarm-check.
- **Управление данными:** поддержка экспорта отчетов о циклах на USB-носитель в формате CSV или передача данных через порт RS232 для интеграции в сеть учреждения.

Технические характеристики

Материал камеры	нержавеющая сталь AISI 316L
Производительность помпы	100 л/мин
Поток воздуха при сушке	40 м ³ /ч
Количество дозирующих насосов	от 2 до 3 шт.
Уровень шума при мойке	менее 57 дБ(А)
Уровень шума при сушке	менее 60 дБ(А)
Габариты моделей (Ш×Г×В)	<ul style="list-style-type: none"> • модели 2 / 2XE: 595×520×600 мм • модель 2Н: 595×520×818 мм