

## Материал стоматологический пломбировочный общего назначения Synergy D6 в шприце

ИМ-7.107033 до 30.10.2023

реставрационный, универсальный, оттенок A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / C2 / C3 / C4, консистенция текучая (низко-модульная)

Coltene/Whaledent AG, Швейцария



### Характеристики

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип           | реставрационный                                                                      |
| Назначение    | универсальный                                                                        |
| Оттенок       | A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / C2 / C3 / C4                               |
| Консистенция  | текучая (низко-модульная)                                                            |
| Форма выпуска | - шприц 4 г - 1 шт.<br>- цвета дентинов: A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, A4/C4. |

### Дополнительные характеристики

**Synergy D6** - универсальный наноуполненный композитный материал.

Оттенки: Дентин: A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, A4/C4.

Эмаль: Universal, White Opalescent.

- концепция «сдвоенных» цветов Duo Shade - охватывает 2 цвета по расцветки Vita™: значительно упрощает выбор оттенка, который соответствует натуральному;
- «Эффект хамелеона» со сбалансированной, равномерной непрозрачностью и полупрозрачностью - позволяет эстетически верно воспроизвести и «подстроиться» под естественный цвет зуба;
- тщательно выверенная консистенция обеспечивает возможность тонкой проработки формы и удобство моделирования гладких и морфологически сложных поверхностей;
- материал не липнет к инструментам;
- высоконаполненный материал (весовое наполнение 80%, объемное наполнение 65%, плотность 2.0 g/cm);
- стабильность формы и размера, устойчивость к стиранию (прочность на сжатие 392 МПа, прочность на изгиб 127 МПа);
- превосходная пластичность и отличная адаптируемость (легко моделировать и создавать контактные пункты);
- низкая чувствительность к операционному свету;
- быстрая и превосходная полируемость;
- флюоресценция под воздействием УФ излучения;
- рентгеноконтрастность 2 mmAl.