

## Микроmotor электрический NSK M40 XS

ИМ-7.109171 до 22.12.2025

электрический бесщеточный, с оптикой / без света, 40 000 об/мин, внутренний спрей, тип E

Nakanishi Inc., Япония



### Характеристики

---

Тип	электрический бесщеточный
Освещение	с оптикой / без света
Скорость	40 000 об/мин
Охлаждение	внутренний спрей
Соединение	тип E

### Дополнительные характеристики

---

**Микроmotor NSK M40 XS** – суперкомпактный электромотор с оптикой LED с внутренней системой подачи охлаждения.

M40 XS создан по улучшенной бесколлекторной технологии и работает от постоянного тока. Использование данной технологии обеспечивает плавную и бесшумную работу, мощный крутящий момент и минимальный нагрев мотора M40 XS, несмотря на его компактный размер.

#### Основные характеристики

- Компактный и легкий бесколлекторный электрический микроmotor
- Бесшумная плавная работа на скорости от 60 до 40 000 об/мин
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURACOAT
- Светодиод LED, встроенный в микроmotor (M40 XS)
- Минимальный нагрев инструмента
- Подходит к рукаву NSK M40-CD и Bien-Air 4VLM

#### Модификации

Модель M40 XS – с оптикой

Модель M40N XS – без оптики