

Микромотор пневматический Micron МП-40С

ИМ-7.105210/2503

пневматический, без света, 20000-22000 об/мин,
внешний спрей, Midwest 4 / Borden 2

Микрон-Холдинг ООО, Россия



Характеристики

Тип	пневматический
Освещение	без света
Скорость	20000-22000 об/мин
Охлаждение	внешний спрей
Соединение	Midwest 4 / Borden 2

Дополнительные характеристики

Микромотор пневматический Micron МП-40С – надежный и производительный инструмент, предназначенный для передачи вращения на угловые и прямые стоматологические наконечники.

Конструктивные особенности и преимущества

- **Реверсивное управление** – наличие переключателя направления вращения позволяет врачу мгновенно менять ход инструмента (по часовой или против часовой стрелки) непосредственно во время приема.
- **Универсальное соединение** – микромотор выпускается в модификациях под четырехканальный разъем М4 (Midwest) или двухканальный В2 (Borden), что обеспечивает совместимость с большинством современных стоматологических установок.
- **Система охлаждения** – предусмотрена возможность подключения внешней системы подачи спрея для эффективного охлаждения операционного поля и наконечника.
- **Стандартизация ISO** – посадочное место микромотора соответствует международному стандарту ISO 3964, гарантируя надежную фиксацию любых механических наконечников.
- **Материалы и долговечность** – корпус выполнен из высококачественных сплавов, устойчивых к коррозии и многократным циклам стерилизации.

Технические характеристики

Модель	МП-40С
Максимальная частота вращения	20000-22000 об/мин
Рабочее давление воздуха	0.2-0.3 МПа
Расход воздуха	40-50 л/мин
Уровень шума	70 дБ
Масса	100 г
Габариты (длина×диаметр)	100×20 мм
Тип охлаждения	Внешний спрей