

Микроскоп Motic 2820 LED Cordless

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив 4х / 10х / 40х, метод исследования светлое поле, светодиодный осветитель, широкопольные окуляры, револьвер с 4 объективами, диаметр поля 18 мм

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	4х / 10х / 40х
Метод	светлое поле
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Окуляры	широкопольные
Количество объективов в револьвере	4
Диаметр поля зрения	18 мм
Угол наклона тубусов	45 °
Предметный столик	Да
Комплектующие	принадлежности и запасные детали

Дополнительные характеристики

Особенности:

- бинокулярная насадка с наклоном 45° и диоптрийной регулировкой, с поворотом на 360°;
- широкоугольный окуляр 10X/18 мм;
- обратная револьверная головка на 4 объектива с фиксацией по щелчку для точного выбора кратности увеличения;
- ахроматические парацентрические и парфокальные объективы ЕА 4X/0,10, 10X/0,25 и 40X/0,65 с пружиной;
- механизм грубой и точной фокусировки с верхним предельным положением для защиты от поломки слайдов и объективов;
- широкий предметный столик 133×136 мм с низким расположением коаксиальных органов управления;

- конденсор Аббе 1.25 NA со спиральным креплением и ирисовой диафрагмой;
- СИД подсветка с аккумуляторной батареей и регулировкой яркости, энергопотребление 220 В.