

Миксер донорской крови AccuMix CM760

ИМ-7.112288

сканер штрих-кодов

Centron Corporation, Южная Корея



Характеристики

Сканер штрих-кодов

Да

Описание

Миксер донорской крови AccuMix CM760 – это комплексное автоматизированное устройство для забора и гомогенного смешивания донорской крови с антикоагулянтом. Прибор разработан для применения в стационарных условиях станций переливания крови и в мобильных бригадах, обеспечивая высокую точность, безопасность и широкие возможности управления данными.

Функции AccuMix CM760:

- 5-дюймовый ЖК-экран.
- Визуальная / звуковая сигнализация с голосовым сопровождением.
- Многофункциональный пульт дистанционного управления.
- Двойная система сканирования штрих-кода.
- Беспроводная передача данных.
- Аккумулятор большой емкости для портативного использования.
- Аварийный бортовой аккумулятор.
- Интеграция с запаивателем магистралей SureSeal.
- Защищенный переносной кейс – Carrying Case Pro.

Многофункциональный пульт ДУ

- 10 светодиодных ламп указывают на % прогресса сбора и сигналов тревоги. Лампы мигают в случае тревоги.
- Кнопки основных операций (CLAMP / START / END / ENTER) на устройстве повышают удобство использования.
- Дополнительный сканер штрих-кода установлен спереди.




Двойная система сканирования штрих-кода

- Сканеры штрих-кода считывают большинство стандартных этикеток со штрих-кодом, включая указанный банком крови код ISBT128.
- Лаборатория Centron R&D готова к индивидуальным решениям.



Интеграция с запаивателем

- SureSeal Запаивающий модуль магистралей может быть установлен в основной блок. Благодаря подключению ручного блока запайки CM760 обеспечивает высокий уровень универсальности.



Двойная аккумуляторная система

- Бортовая батарея (перезаряжаемая) предназначена для аварийного резервного питания. В случае неожиданного сбоя питания переменного тока он гарантирует сохранение всех данных донора и подает питание еще на 30 минут для завершения текущего цикла сбора.
- Для портативного или наружного использования доступен аккумулятор большой емкости BN128 (перезаряжаемый и сменный). Пакет поддерживает до 8 часов работы без сети переменного тока.

