

Монитор пациента Comen C70

ИМ-7.112890

переносной / стационарный, 17", сенсорный ЖК, ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура / частота пульса / анестетические газы

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	переносной / стационарный
Дисплей	17"
Характеристика дисплея	сенсорный ЖК
Стандартные параметры	ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура / частота пульса / анестетические газы

Дополнительные характеристики

Comen C70 – интегрированная система полного комплексного мониторинга параметров пациента – от оказания первой помощи на месте до выздоровления больного.

- ☐ Сенсорный 17" ЖК-экран высокого разрешения (1280×1024)
- ☐ Возможность управления как с клавиатуры, так и с сенсорной панели
- ☐ Встроенная литиевая батарея – 4 часа непрерывной работы
- ☐ Конструкция крепления позволяет подвешивать монитор на стену или закреплять на тележке
- ☐ Возможность подключения термо- или лазерного принтера
- ☐ Электрические контакты модуля – позолоченные контакты с высокой проводимостью
- ☐ Передача данных по ИК связи
- ☐ Алюмоцинковый радиатор для отвода тепла
- ☐ Встроенная складная ручка для экономии места и удобства переноски
- ☐ Трехцветные тревожные лампы для гарантированного визуального оповещения о тревогах и удобного различения технических и физиологических тревог

Подключаемые модули

- ИАД – модуль регистрации инвазивного кровяного давления
- EtCO2 – модуль капнографии, регистрации CO2 на выдохе
- AG – модуль мультигаза, анализа анестетических газов
- ICG – модуль неинвазивной импедансной кардиографии
- BIS VISTATM – модуль мониторинга биспектрального индекса ЭЭГ (контроля глубины анестезии)
- CO – модуль сердечного выброса

Программные технологии

Интеллектуальная система тревог I-Klok™: для автоматического определения уровней тревоги при изменении измеряемых параметров.

Имеются тревоги высшего, среднего и низшего уровня. Для каждого уровня тревоги используются различные звуковые и световые сигналы с возможностью настройки задержки тревоги и времени задержки тревоги.

Имеются функции обработки тревог и автоматической печати при тревогах.