

Наконечник турбинный KaVo SMARTtorque LUX S619 L

ИМ-7.107855/2105 до 07.10.2024

турбинный, 400000 об./мин, световод, кнопочный зажим

KaVo Dental GmbH, Германия



Характеристики

Вид	турбинный
Скорость вращения	400000 об./мин
Световод	Да
Зажим	кнопочный

Дополнительные характеристики

KaVo SMARTtorque LUX S619 L – турбинный стоматологический наконечник с оптикой и стандартной головкой.

Особенности наконечников SMARTtorque

- Высокая мощность и идеальное охлаждение спреем для быстрого и эффективного препарирования
- Соблюдение высоких стандартов качества KaVo, в том числе для турбинных роторных групп с долговечными керамическими подшипниками
- Улучшенная гигиеничность и долговечность шариковых подшипников благодаря специальной вставке, сокращающей загрязнение
- Быстрая смена бора обеспечивается благодаря кнопочному зажиму KaVo

Скорость вращения: 350 000 - 400 000 об./мин.

Охлаждение: 4-точечный спрей.

Освещение: оптоволоконный световод 25 000 Lx.

Характеристики KaVo SMARTtorque S619 L/C

- Тихая работа без вибраций – 65 дБ (А)
- Мощность ~ 26 Вт всего при 3.0 бар
- Компактный корпус головки (высота: 14.5 мм / диаметр: 12.5 мм)
- Распыление из 4 точек для оптимального охлаждения
- Соединения MULTIflex
- Подлежит термодезинфекции и стерилизации в автоклаве при температуре до 135°C

Модификации

KaVo SMARTtorque LUX S619 L – наконечник со светодиодной оптикой.

KaVo SMARTtorque S619 C – наконечник без оптики.