

Наконечник турбинный NSK S-Max M500L

ИМ-7.109171 до 22.12.2025

турбинный, 450000 об./мин, световод, кнопочный зажим

Nakanishi Inc., Япония



Характеристики

Вид	турбинный
Скорость вращения	450000 об./мин
Световод	Да
Зажим	кнопочный

Дополнительные характеристики

NSK S-Max M500L – турбинный стоматологический наконечник с миниатюрной головкой и оптикой.

Характеристики

Стандартная головка □10.6 × В12.5 мм

Мощность: 16 Вт

Скорость вращения: 380 000 - 450 000 об/мин

Особенности

- Тонкий корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей

Турбинные наконечники S-Max обладают превосходной режущей способностью, тонким эргономичным корпусом и прекрасным обзором. Конструкция ISB (Комплексный опорный подшипник) минимизирует вибрацию при вращении. Простая замена картриджа в условиях клиники облегчает техническое обслуживание, экономит время и сокращает расходы. Система очистки предотвращает проникновение жидкости и других загрязняющих веществ в головку наконечника, что увеличивает срок службы подшипника.

Модификации

Модель M500L – с оптикой

Модель М500 – без оптики