

Наконечник турбинный NSK S-Max pico

ИМ-7.109171 до 22.12.2025

турбинный, 450000 об./мин, световод, кнопочный зажим

Nakanishi Inc., Япония



Характеристики

Вид	турбинный
Скорость вращения	450000 об./мин
Световод	Да
Зажим	кнопочный

Дополнительные характеристики

NSK S-Max pico – инновационный турбинный наконечник с ультраминиатюрной головкой и суперкомпактным корпусом, обеспечивающими широкий обзор операционного поля и простор для манипуляций. Серия наконечников S-Max pico была разработана для операций с минимальным вмешательством.

Особенности

- Ультраминиатюрная головка.
- Мощность: 9 Вт.
- Скорость: 380 000-450 000 об/мин.
- Размер головки: 8.6×В9.0 мм.
- Одноточечный спрей.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Для боров с коротким / очень коротким хвостовиком.
- Комплексный опорный подшипник (ISB) – точное и постоянное вращение без вибрации.
- Оптика из сотообразного стекла.
- Керамические подшипники – тише работают и дольше служат.
- Система очистки головки.

Размеры



Благодаря ультраминиатюрной головке обзор операционного поля становится шире, а пространство для манипуляций увеличивается, проведение процедур становится более комфортным как для врача, так и для пациента.

Легкозаменяемый картридж



Картридж может быть легко заменен врачом в условиях клиники, что сокращает время простоя и поддерживает продуктивность работы клиники. Высокий уровень надежности роторов гарантирует чувство комфорта при выполнении операций, с которыми может справиться только очень мощный мотор.

Боры pico



Компания NSK разработала специальные ультракороткие боры для увеличения производительности турбин S-Max pico. Эти высококачественные боры очень прочные и обеспечивают высокую точность вращения. Использование ультракоротких боров повышает эффективность использования турбин серии pico.

Модификации

- S-Max pico – прямое подключение к переходникам NSK
- S-Max pico KL – прямое подключение к переходникам KaVo
- S-Max pico SL – прямое подключение к переходникам Sirona
- S-Max BLED – прямое подключение к переходникам Bien-Air, турбина с интегрированной подсветкой LED
- S-Max WLED – прямое подключение к переходникам W&H, турбины с интегрированной подсветкой LED