

Наконечник угловой KaVo EXPERTmatic LUX E20 L

ИМ-7.107855/2105 до 07.10.2024

угловой, передаточное отношение 1:1, 40000 об./мин,
световод, внутренняя система охлаждения, кнопочный
зажим

KaVo Dental GmbH, Германия



Характеристики

| | |
|------------------------|---------------|
| Вид | угловой |
| Передаточное отношение | 1:1 |
| Скорость вращения | 40000 об./мин |
| Световод | Да |
| Система охлаждения | внутренняя |
| Зажим | кнопочный |

Дополнительные характеристики

KaVo EXPERTmatic LUX E20 L – угловой стоматологический наконечник с уменьшенной головкой. Обеспечивает быструю и четкую работу, высочайший уровень надежности и прекрасное освещение.

Передаточное отношение: прямая передача 1:1.

Скорость вращения: до 40 000 об./мин.

Охлаждение: 1-точечный спрей и внутренняя подача воды и воздуха.

Особенности наконечников EXPERTmatic

- Улучшенный доступ благодаря уменьшенному размеру головки
- Кнопочный цанговый зажим KaVo с силой удержания до 30 Н гарантирует безопасную, надежную фиксацию бора в головке наконечника
- Отличное освещение зоны препарирования благодаря сфокусированной подсветке до 25 000 Lx
- Низкий уровень шума во время лечения, 57 дБ (A)
- Запатентованная KaVo комбинация углов головки/колена 100°/19° обеспечивает максимальный обзор в зоне препарирования
- Подлежит термической дезинфекции и стерилизации при температуре до 135 °C
- Покрытие KaVo EXPERTgrip обеспечивает идеальное сцепление с рукой стоматолога и отличную гигиеничность
- Совместим со всеми моторами KaVo INTRAmatic LUX, а также с моторами, соответствующими стандарту ISO 3964/DIN 13940

Модификации

KaVo EXPERTmatic LUX E20 L – наконечник с оптикой.

KaVo EXPERTmatic E20 C – наконечник без оптики.