

Наконечник угловой KaVo SMARTmatic S20 S

ИМ-7.107855/2105 до 07.10.2024

угловой, передаточное отношение 1:1, 40000 об./мин,
внешняя система охлаждения, кнопочный зажим

KaVo Dental GmbH, Германия



Характеристики

Вид	угловой
Передаточное отношение	1:1
Скорость вращения	40000 об./мин
Система охлаждения	внешняя
Зажим	кнопочный

Дополнительные характеристики

KaVo SMARTmatic S20 – угловой стоматологический наконечник из нержавеющей стали. Может быть установлен на все микромоторы INTRAmatic (Lux) и микромоторы с разъемом, соответствующим ISO 3964/DIN 13940.

Передаточное отношение: прямая передача 1:1.

Скорость вращения: до 40 000 об./мин.

Особенности наконечников SMARTmatic

- Кнопочный цанговый зажим KaVo с силой удержания до 30 Н гарантирует безопасную, надежную фиксацию бора в головке наконечника
- Нержавеющая сталь повышенной износостойкости
- Малый вес наконечника снижает утомляемость мышц кисти
- Сбалансированная роторная группа увеличивает точность препарирования

Модификации

KaVo SMARTmatic S20 – наконечник без охлаждения.

KaVo SMARTmatic S20 S – наконечник с внешней подачей спрея. При необходимости работы без охлаждения трубка с защелкой легко демонтируется.