

Наконечник угловой повышающий KaVo EXPERTmatic LUX E25 L

ИМ-7.107855/2105 до 07.10.2024

угловой, передаточное отношение 1:5, 40000 об./мин,
световод, внутренняя система охлаждения, кнопочный
зажим

KaVo Dental GmbH, Германия



Характеристики

Вид	угловой
Передаточное отношение	1:5
Скорость вращения	40000 об./мин
Световод	Да
Система охлаждения	внутренняя
Зажим	кнопочный

Дополнительные характеристики

KaVo EXPERTmatic LUX E20 L – угловой повышающий стоматологический наконечник с уменьшенной головкой и керамическими подшипниками. Обеспечивает быструю и четкую работу, высочайший уровень надежности и прекрасное освещение.

Передаточное отношение: повышение 1:5.

Скорость вращения: до 40 000 об./мин.

Охлаждение: 3-точечный спрей и внутренняя подача воды и воздуха.

Особенности наконечников EXPERTmatic

- Распыление воды из трех точек в виде ультрадисперсного спрея обеспечивает оптимальное охлаждение
- Кнопочный цанговый зажим KaVo с силой удержания до 30 Н гарантирует безопасную, надежную фиксацию бора в головке наконечника
- Отличное освещение зоны препарирования благодаря сфокусированной подсветке до 25 000 Lx
- Низкий уровень шума во время лечения, 57 дБ (A)
- Запатентованная KaVo комбинация углов головки/колена 100°/19° обеспечивает максимальный обзор в зоне препарирования
- Подлежит термической дезинфекции и стерилизации при температуре до 135°
- Покрытие KaVo EXPERTgrip обеспечивает идеальное сцепление с рукой стоматолога и отличную гигиеничность

- Совместим со всеми моторами KaVo INTRAmatic LUX, а также с моторами, соответствующими стандарту ISO 3964/DIN 13940
- Сменный микрофильтр воды обеспечивает эффективное охлаждение спреем

Модификации

KaVo EXPERTmatic LUX E25 L – наконечник с оптикой.

KaVo EXPERTmatic E25 C – наконечник без оптики.