

## Датчик УЗИ линейный объемный GE RSP6-16-D

ИМ-7.101866/1803 до 27.03.2023

линейный / объемный , области применения малые и поверхностные органы / педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система, рабочая частота 6-18 МГц

General Electric Company, США



### Характеристики

---

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ S8 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10
Тип	линейный / объемный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	6-18 МГц

### Дополнительные характеристики

---

Угол сканирования: 37.4 мм V 37.4 мм ×29°.