

Облучатель бактерицидный передвижной Белинтегра ОБН-450П

ИМ-7.111668 до 22.04.2027

облучатель, передвижной, производительность 150-1320 м³/ч, 3 лампы / 6 ламп, 15 Вт / 30 Вт / 60 Вт / 75 Вт, размеры 460×1555(1768)×550 мм

Белинтегра ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	передвижной
Производительность	150-1320 м³/ч
Количество ламп	3 лампы / 6 ламп
Мощность ламп	15 Вт / 30 Вт / 60 Вт / 75 Вт
Размер	460×1555(1768)×550 мм

Описание

Облучатель бактерицидный передвижной Белинтегра ОБН-450П предназначен для обеззараживания помещений больших объемов в медицинских, спортивных и детских учреждениях (роддомах, поликлиниках, санаториях и др.) и других учреждениях. Благодаря конструкции с колесными опорами легко и удобно перемещается и может использоваться для поочередной дезинфекции нескольких помещений.

Модификация	Лампы	Производительность	Размер	Вес
ОБН-450П 3×15	TUV 3×15W	150 м³/ч	460×1555×550 мм	19 кг
ОБН-450П 3×30	TUV 3×30W	270 м³/ч	460×1555×550 мм	19 кг
ОБН-450П 3×60	TUV 3×60W	540 м³/ч	460×1555×550 мм	19 кг
ОБН-450П 3×75	TUV 3×75W	660 м³/ч	460×1768×550 мм	21 кг
ОБН-450П 6×15	TUV 6×15W	300 м³/ч	460×1555×550 мм	19 кг
ОБН-450П 6×30	TUV 6×30W	540 м³/ч	460×1555×550 мм	19 кг
ОБН-450П 6×60	TUV 6×60W	1080 м³/ч	460×1555×550 мм	19 кг
ОБН-450П 6×75	TUV 6×75W	1320 м³/ч	460×1768×550 мм	21 кг

Дополнительные комплектации:

- Э – электронный пускорегулирующий аппарат
- С – счётчик наработки времени ламп
- Д – датчик движения (система защиты от присутствия людей)

Установка

Облучатель можно перемещать, держась за каркас, который одномерно выполняет защитную функцию для ламп. Конструкция облучателя оборудована двумя стопорными колесами. При перемещении необходимо проверить и поднять стопорный тормоз.

Конструкция

- ☐ Облучатель имеет открытый тип ламп.
- ☐ Опорная часть облучателя изготовлена из профильной трубы сечением 40×40 мм. Верхняя часть изготовлена из листовой стали и окрашена в белый цвет, с применением технологии порошковой окраски.
- ☐ При комплектации облучателя «ОБН-450П-3×30 Э (С)» счетчиком предоставляет возможность отслеживания времени эксплуатации светильников и своевременной замены ламп. Время наработки можно узнать без включения прибора в сеть благодаря встроенному аккумулятору.

Оптическая часть

Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253.7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений. Обеззараживание помещения происходит за счет прямого облучения и конвекции слоев воздуха.