

Облучатель-рециркулятор Интеграл ОРВУ-75

ИМ-7.113658

рециркулятор, настенный / передвижной / настольный,
производительность 88 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры
690×170×170 мм

Интеграл ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной / настольный
Производительность	88 м ³ /ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	690×170×170 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый ОРВУ-75 предназначен для дезинфекции воздуха помещений как в присутствии, так и в отсутствии людей. Является облучателем закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновых ламп распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентилятора через зону с источниками ультрафиолетового излучения.

Источник излучения: 2 бактерицидные лампы (мощность лампы 15 Вт, цоколь G13)

Срок службы ламп: 9000 часов

Производительность:

- 88 м³/ч – с уровнем бактерицидной эффективности не менее 99%

Варианты исполнения:

- Настенный
- На подставке
- На колесных опорах

Комплект поставки:

- рециркулятор ОРВУ-75 – 1 шт.
- лампа бактерицидная – 2 шт. (возможна поставка без ламп)

- подставка или колёсные опоры – 1 шт. (поставляется по согласованию с заказчиком)
- инструкция на рециркулятор ОРВУ-75 – 1 шт.

Счетчик учета времени работы

Функциональные свойства рециркулятора могут быть расширены установкой счётчика учёта времени работы рециркулятора на лицевой панели корпуса. Счётчик учёта времени работы рециркулятора имеет автономное питание, показывает время работы рециркулятора с точностью до 1 минуты и позволяет определить необходимость замены бактерицидных ламп.

Габаритные размеры: 690×170×170 мм (800×400×300 мм – на подставке)

Масса: 4.5 кг (7.5 кг – на подставке)