

Осветитель налобный BiLumix GEN 2

ИМ-7.117761

крепление шлем-оголовье, источников света - 2,  
бестеновой, литий-ионный аккумулятор

ChoiceTech, Южная Корея



Светодиод

Крепление	шлем-оголовье
Количество источников света	2 шт.
Бестеновой	Да

Аккумулятор

Тип аккумулятора	литий-ионный
------------------	--------------

Дополнительные характеристики

**Налобный осветитель BiLumix GEN 2** – это профессиональная система освещения второго поколения, предназначенная для хирургов, стоматологов, ветеринаров и других медицинских специалистов. Прибор обеспечивает яркое диффузное освещение рабочей зоны, минимизируя тени за счет использования двух источников света, расположенных под разными углами.

Доступна также модель BiLumix GEN 2S с возможностью точной регулировки углов наклона источников света, что позволяет сформировать сфокусированный и яркий «спот» для работы в глубоких и узких операционных полях.

Осветитель отличается улучшенной эргономичной конструкцией для надежной и комфортной посадки, а также интуитивно понятным управлением. Питание осуществляется от перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, что гарантирует полную мобильность специалиста.

**Максимальная яркость:** 120.000 лк  
**Тип освещения:** Диффузный (рассеянный) свет

Ключевые особенности BiLumix GEN 2:

- **Бестеновой эффект:** двухточечное освещение позволяет направлять свет под разными углами, что значительно улучшает видимость в глубоких полостях.

- **Диффузный свет:** двойные рассеянные источники света снижают утомляемость глаз и обеспечивают четкую визуализацию деталей.
- **Простое управление:** включение и выключение прибора осуществляется длительным нажатием (1 секунда) на кнопку питания, а интенсивность регулируется специальным диском.
- **Индикация питания:** на корпусе расположен интуитивно понятный индикатор заряда аккумулятора.
- **Совместимость с лупами:** конструкция позволяет легко устанавливать и снимать увеличительные лупы кратностью 1.5x, 2.5x или 4.0x.

#### Совместимые увеличительные лупы

Модель лупы	Вес	Рабочее расстояние
1.5x Loupe	18.8 г	Не указано
2.5x Loupe / Loupe FLEX	48.7 г	20-60 см
4x Loupe / Loupe FLEX	67.9 г	20-60 см