

Осветитель налобный Zumax HL8260

ИМ-7.117307

крепление очковая оправа, источников света - 1,
бестеневой

Zumax Medical, Китай



Светодиод

Крепление	очковая оправа
Количество источников света	1 шт.
Время непрерывной работы	3 ч
Бестеневой	Да

Дополнительные характеристики

Налобный осветитель Zumax HL8260 – это сверхлегкий светодиодный осветитель профессионального класса, специально разработанный для обеспечения качественного освещения при проведении микрохирургических операций и диагностических осмотров. Прибор отличается компактным дизайном и отсутствием проводов, подключаемых к внешним блокам, что обеспечивает полную свободу движений врача. Белый бестеневой свет с естественной цветопередачей позволяет максимально точно оценивать состояние тканей без визуальных искажений.

Функциональные особенности:

- **Инновационное бесконтактное управление:** осветитель оснащен индуктивным выключателем. Для включения или выключения прибора достаточно поднести ладонь к верхней части аккумулятора на расстояние около 3 см и удерживать ее в течение 3 секунд.
- **Высокое качество света:** светодиодный источник с цветовой температурой 5000 К генерирует чистый белый поток света, снижая утомляемость глаз при длительной работе.
- **Исключительная легкость:** вес осветителя без учета крепления составляет всего 31 г, что минимизирует нагрузку и обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня.
- **Гибкость и автономность:** питание осуществляется от перезаряжаемого литиевого аккумулятора, который крепится непосредственно к корпусу осветителя. Устройство поддерживает работу в процессе зарядки через разъем Type-C.
- **Точная настройка положения:** конструкция позволяет регулировать угол наклона осветителя (до 45° по вертикали) и его высоту (до 32 мм) для достижения оптимального обзора рабочей зоны.
- **Совместимость:** прибор специально адаптирован для использования с биноклярными лупами серии SLT от Zumax.

Технические характеристики Zimax HL8260

Освещенность (раб. расстояние 200 мм)	≥ 25000 лк
Размер светового пятна (расст. 420 мм)	120 мм
Цветовая температура	5000 К
Источник света	3 Вт LED (срок службы 20000 часов)
Диапазон регулировки угла	± 45° по вертикали
Вес осветителя (без крепления)	31 г
Тип аккумулятора	3.7 В Li-ion (500 мАч)
Время автономной работы	3-4 ч
Время полной зарядки	2.5-3 ч

Комплект поставки:

- Налобный осветитель HL8260 – 1 шт.
- Аккумуляторная батарея с индуктивным выключателем – 1 шт.
- Зарядное устройство (адаптер питания и кабель Type-C) – 1 комплект.
- Крепление для оправы – 1 шт.
- Оранжевый светофильтр (опционально) – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.