

Отоскоп Heine K 180

ИМ-7.104801 до 02.12.2021

тип освещения F.O., ксенон-галогеновая лампа,
увеличение 3х, рукоятка батарейная /
перезаряжаемая, инсуффляционный порт

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Тип освещения	F.O.
Источник света	ксенон-галогеновая лампа
Увеличение	3х
Вид рукоятки	батарейная / перезаряжаемая
Крепление	замок «клик»
Материал корпуса	поликарбонат
Регулятор света (яркости)	Да
Инсуффляционный порт	Да

Дополнительные характеристики

Отоскоп HEINE K 180 @ F.O. стандартный универсальный фиброоптический отоскоп.

- отоскоп с фиброоптическим (F.O.) освещением изготовлен из легкого высокопрочного поликарбоната;
- фиброоптическое освещение обеспечивает однородное яркое освещение и открытый обзор слухового канала и барабанной перепонки;
- конструкция из поликарбоната, ударопрочный корпус;
- ксенон-галогеновая технология XHL - яркий белый свет;
- акриловое обзорное окно с 3х увеличением; резкое сфокусированное изображение без искажений;
- встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно - удобно в применении, не потеряется.

Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности барабанной перепонки без утечки воздуха.

Полная функциональность модели K 180 обеспечивается применением: батарейных рукояток / перезаряжаемых рукояток с USB-разъемом / перезаряжаемых рукояток с зарядным блоком EN 100/EN 200.

Варианты исполнения:

- отоскоп K 180 с F.O. освещением XHL и батарейной рукояткой BETA

- отоскоп К 180 с F.O. освещением XHL и перезаряжаемой рукояткой BETA 4 NT
- отоскоп К 180 с F.O. освещением XHL и перезаряжаемой рукояткой BETA 4 USB