

Звуковой процессор Cochlear Nucleus CP810

ИМ-7.103619 до 16.12.2020

звуковой процессор, 100-8000 Гц, 2-4.5 В, клавиши
включение и выключение процессора / включение и
выключение катушки / блокировка / смена программ /
регулировка громкости / регулировка
чувствительности, размер 23×19×9 мм

Cochlear Limited, Австрия



Характеристики

Вид	звуковой процессор
-----	--------------------

Процессорный модуль

Диапазон частот входного звука	100-8000 Гц
Рабочее напряжение	2-4.5 В
Функциональные клавиши	включение и выключение процессора / включение и выключение катушки / блокировка / смена программ / регулировка громкости / регулировка чувствительности
Размер	23×19×9 мм
Вес	5.5 г

Катушка

Рабочая частота	5 мГц
Рабочее напряжение	2-2.6 В

Аккумуляторный блок

Батарея	p675, 570 мА/ч, 1.4 В
Аккумулятор	компактный аккумуляторный батарейный отсек (A26) 120 мА/ч, 3.0-4.2 В / стандартный аккумуляторный батарейный отсек (A27) 205 мА/ч, 3.0-4.2 В