

Стерилизатор воздушный Витязь ШСТ ГП 40-411 ТП

ИМ-7.6378/2012 до 22.12.2025

воздушный, объем камеры 40 л, напольный /  
настольный, загрузка горизонтальная, программы 5  
шт., режим свободного программирования,  
охлаждение, сушка, принтер, полок 4 шт., 73×50×52  
см, мощность 1.8 кВт, вес 50 кг



Витязь ОАО, Беларусь

Характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Тип                               | воздушный              |
| Объем камеры                      | 40 л                   |
| Размещение                        | напольный / настольный |
| Тип загрузки                      | горизонтальная         |
| Количество программ               | 5                      |
| Режим свободного программирования | Да                     |
| Охлаждение                        | Да                     |
| Сушка                             | Да                     |
| Принтер                           | Да                     |
| Количество полок                  | 4                      |
| Размеры                           | 73×50×52 см            |
| Мощность                          | 1.8 кВт                |
| Вес                               | 50 кг                  |

Описание

Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам может найти применение при научных и лабораторных исследованиях. Отличительные особенности: автоматическое обеспечение параметров режима работы; микропроцессорное управление; принудительная конвекция бесшумным вентилятором; камера выполнена из нержавеющей стали; устройство защиты от перегрева; питание от сети однофазного переменного тока (230±23)В, частотой (50±1)Гц; возможность подключения компьютера (интерфейс RS232C) (на заказ); принудительное охлаждение (на заказ); возможность подключения принтера (интерфейс CENTRONICS) (на заказ); регулируемая оператором

аварийная защита от перегрева в диапазоне 50...230°C.