

Станция упаковочная Hawo HM 750 WST

ИМ-7.105988 до 29.11.2022

145×800×1800 мм мм

Hawo GmbH, Германия



Характеристики

Размер аппарата

145×800×1800 мм мм

Описание

Hawo HM 750 WST – упаковочная рабочая станция для размещения термосваривающих аппаратов и расходных материалов.

Состав:

- Стол-каталка – 1 шт.
- Подставка под рулоны и режущее устройство без кронштейна для корзин и пакетов – 1 шт.
- Корзина 570×270×260 мм – 2 шт.
- Корзина 220×150×125 мм – 5 шт.
- Подставка под стерильные кассеты 570×270 мм – 3 шт.
- Подставка под стерильные пакеты 360×250 мм – 2 шт.
- Подставка под стерильные пакеты 300×200 мм – 2 шт.
- Пюпитр – 2 шт.