

Стерилизатор паровой NUVE NC 300

ИМ-7.114937

паровой, объем камеры 299 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., режим свободного программирования, сушка, 1140×1290×1965 мм, мощность 29 кВт, вес 780 кг

Nuve, Турция



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	299 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	7
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Размеры	1140×1290×1965 мм
Мощность	29 кВт
Вес	780 кг

Описание

Паровой стерилизатор NUVE NC 300 применяется для стерилизации паром упакованных и неупакованных хирургических и стоматологических инструментов, операционного белья, изделий из стекла, пластика, резины и силикона, инфузионных растворов, микробиологических культур и медицинских отходов классов «Б» и «В».

Объем камеры: 299 литров (635×722×655 мм)

Установка температура: 121°C - 125°C - 134°C - 136°C

Установка времени: 1-60 минут

Программы стерилизации:

- Предустановленные программы: 7 шт.
- Пользовательские программы: 50 шт.
- Специальные программы: 2 шт. (стерилизация жидкостей / сушка)
- Программы для проведения теста Бови-Дика / Вакуум-теста

Характеристики стерилизатора NUVE NC 300:

- Автоматическая слайдовая дверь с пневматическим приводом и системой блокировки.
- Монолитная силиконовая прокладка камеры.
- Высокопроизводительный и малошумный водокольцевой вакуумный насос обеспечивает эффективное вакуумирование.
- Пневмоклапаны на всех линиях подачи пара.
- Инновационная система воздушного охлаждения Air-Cooling для сокращения потребления воды и электроэнергии.
- Микропроцессорная система управления Steamart с 7" цветным сенсорным дисплеем с высоким разрешением.
- Сохранение во внутренней памяти подробной детализации последних 1000 циклов.
- Независимая система контроля для записи данных каждого цикла.
- Всесторонняя система самодиагностики для обнаружения возможных сбоев.
- Встроенный принтер в стандартной комплектации.
- Коммуникационный блок NuveCom в стандартной комплектации.
- Возможность отправки сообщений по электронной почте в случае возникновения сбоев и ошибок (до 5 адресов).

Дополнительные опции:

- Удаленная диагностика сбоев и ошибок при помощи программного обеспечения NuveCloser.
- GSM-модуль оповещения о сбоях при помощи SMS-сообщений AlerText.