

Стерилизатор паровой NUVE NC 710

ИМ-7.114937

паровой, объем камеры 707 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., режим свободного программирования, сушка, 1140×2000×1965 мм, мощность 62 кВт, вес 1200 кг

Nuve, Турция



Характеристики

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Тип                               | паровой           |
| Объем камеры                      | 707 л             |
| Размещение                        | напольный         |
| Тип загрузки                      | горизонтальная    |
| Количество программ               | 7                 |
| Режим свободного программирования | Да                |
| Сушка                             | Да                |
| Размеры                           | 1140×2000×1965 мм |
| Мощность                          | 62 кВт            |
| Вес                               | 1200 кг           |

Описание

**Паровой стерилизатор NUVE NC 710** применяется для стерилизации паром упакованных и неупакованных хирургических и стоматологических инструментов, операционного белья, изделий из стекла, пластика, резины и силикона, инфузионных растворов, микробиологических культур и медицинских отходов классов «Б» и «В».

**Модификации:**

- 1. NUVE NC 710 – стандартная модель (одна дверца)
- 2. NUVE NC 710D – проходного типа (две дверцы)

**Объем камеры:** 707 литров (635×1708×655 мм)

**Установка температура:** 121°C - 125°C - 134°C - 136°C

**Установка времени:** 1-60 минут

**Программы стерилизации:**

- Предустановленные программы: 7 шт.

- Пользовательские программы: 50 шт.
- Специальные программы: 2 шт. (стерилизация жидкостей / сушка)
- Программы для проведения теста Бови-Дика / Вакуум-теста

#### **Характеристики стерилизатора NUVE NC 710:**

- ☐ Автоматическая слайдовая дверь с пневматическим приводом и системой блокировки.
- ☐ Монолитная силиконовая прокладка камеры.
- ☐ Высокопроизводительный и малошумный водокольцевой вакуумный насос обеспечивает эффективное вакуумирование.
- ☐ Пневмоклапаны на всех линиях подачи пара.
- ☐ Инновационная система воздушного охлаждения Air-Cooling для сокращения потребления воды и электроэнергии.
- ☐ Микропроцессорная система управления Steamart с 7" цветным сенсорным дисплеем с высоким разрешением.
- ☐ Сохранение во внутренней памяти подробной детализации последних 1000 циклов.
- ☐ Независимая система контроля для записи данных каждого цикла.
- ☐ Всесторонняя система самодиагностики для обнаружения возможных сбоев.
- ☐ Встроенный принтер в стандартной комплектации.
- ☐ Коммуникационный блок NuveCom в стандартной комплектации.
- ☐ Возможность отправки сообщений по электронной почте в случае возникновения сбоев и ошибок (до 5 адресов).

#### **Дополнительные опции:**

- Удаленная диагностика сбоев и ошибок при помощи программного обеспечения NuveCloser.
- GSM-модуль оповещения о сбоях при помощи SMS-сообщений AlerText.