

Стерилизатор паровой NUVE NC 90M

ИМ-7.114937

паровой, объем камеры 96 л, напольный, загрузка вертикальная, программы 5 шт., режим свободного программирования, 670×620×1055 мм, мощность 7 кВт, вес 113 кг

Nuve, Турция



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	96 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	5
Режим свободного программирования	Да
Размеры	670×620×1055 мм
Мощность	7 кВт
Вес	113 кг

Описание

Стерилизатор паровой NUVE NC 90M разработан специально для стерилизации паром жидких и культуральных сред, а также для металлических, стеклянных, керамических и пластиковых изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры и высокого давления пара.

Объем камеры: 96 литров (□396×750 мм)

Вместимость: 3×8 л

Установка температура: от 105 до 135 °С

Установка времени: 1-300 минут

Программы стерилизации:

- Предустановленные программы:
 - 121°С - 15 мин – жидкость
 - 121°С - 20 мин – жидкость
 - 121°С - 20 мин – твердые материалы
 - 134°С - 20 мин – твердые материалы

- 134°C - 4 мин – твердые материалы
- Пользовательские программы: 2 для жидкостей, 2 для твердых материалов
- Специальная программа для плавления

Стандартная комплектация:

- ☐ Вакуумное фракционное удаление воздуха из камеры.
- ☐ Быстрое охлаждение посредством принудительной воздушной вентиляции в камере.
- ☐ Не требует подключения к системе водоснабжения и канализации.
- ☐ Гибкий портативный датчик температуры для измерения температуры непосредственно в жидкости.
- ☐ Камера из нержавеющей стали 316L.
- ☐ Манометр для контроля давления в камере.
- ☐ Система управления с программируемым микропроцессором N-Smart
- ☐ Порт для валидации.
- ☐ Параметры цикла можно отображать в виде графической зависимости от времени.
- ☐ Сохранение во внутренней памяти подробной детализации последних 500 циклов, результатов 29500 циклов, информации о последних 100 сбоях и ошибках.
- ☐ Программируемая функция отложенного запуска.
- ☐ Система блокировки крышки камеры.
- ☐ Звуковая и визуальная система сигнализации о сбоях и ошибках.
- ☐ Автоматическое напоминание о необходимости замены прокладки крышки и фильтра.
- ☐ Возможность отправки сообщений по электронной почте в случае возникновения сбоев и ошибок (до 5 адресов).
- ☐ Всесторонняя система самодиагностики.

Дополнительные опции:

- Ethernet-порт для удаленного доступа через сеть Интернет к параметрам циклов при помощи программного обеспечения NuveCloser.
- Встроенный принтер для печати параметров цикла.
- Удаленная диагностика сбоев и ошибок при помощи программного обеспечения NuveCloser.
- GSM-модуль оповещения о сбоях при помощи SMS-сообщений AlerText.