

Стоматологическая установка A-dec 500

ИМ-7.104665 до 01.11.2021

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
6 шт., гидроблок стационарный, светодиодный
светильник

A-dec Inc., США



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	6 шт.
Гидроблок	стационарный
Светильник	светодиодный
Пистолет вода/воздух	Да
Слюноотсос	Да
Плевательница	поворотная керамическая
Автоматическое наполнение водой стакана пациента и омыва плевательницы	Да
Автономная подача воды	Да
Установка дополнительного инструмента	Да
Подлокотники	Да
Управление креслом	сенсорная панель

Описание

Стоматологическое кресло A-dec 500 не только обеспечит ваших пациентов более высоким уровнем комфорта, чем любое другое из имеющихся сегодня на рынке, но и позволит вам расположиться близко к пациенту, сохранив полезное для здоровья положение и снизив боль и дискомфорт.

Преимущества:

Ультратонкая сгибающаяся спинка. Позволяет удобно расположить колени под креслом, не беспокоясь о наличии металлической спинки, и с комфортом разместить пациента. Обивка кресла в некоторых местах тоньше 25 мм (1 дюйм).

Двух-шарнирный скользящий подголовник. Для удобства движется синхронно с пациентом, легко регулируется одной рукой.

Инновационная гидравлическая система подъема. Обеспечивает плавность остановки и подъема во время расположения пациента.

Комплексный источник питания 300 Вт. На более чем достаточном уровне питает всю систему; обеспечивает освещение и работу дополнительных устройств.

Увеличенный диапазон высоты подъема. Диапазон высоты подъема составляет от 343 мм (13.5 дюймов) до 800 мм (31.5 дюйм), обеспечивая комфортную работу для врача любого роста.

Поворотная часть на 60° с тормозом. Обеспечивает вращение на 30° от центра с каждой стороны.

Многопозиционные подлокотники. Вращаются наружу, не создавая препятствий на пути пациента к креслу и от него.

Чугунная база с выемкой. Позволяет подкатить стул ближе к пациенту; обеспечивает шесть точек контакта для повышения устойчивости на неровной поверхности пола.

В базовую комплектацию входит:

1. Кресло стоматологическое модель 511:

- бесшовная обивка, цвет на выбор;
- электрогидравлическое;
- несущее, поворотное в обе стороны на 30 градусов с каждую сторону;
- два убирающихся подлокотника (без обивки);
- управление креслом - с пульта блока врача, ассистента, либо программируемой педали управления креслом (опция).

2. Модуль врача нижняя подача с пневмотормозом, модель 532:

- 6 инструментов с нижней подачей: автоклавируемый пистолет вода/воздух/спрей. -блок оптоволоконной оптики на 4 инструмента. —сенсорный программируемый пульт DELUXE с дисплеем для управления креслом, гидроблоком, светильником и электрическими инструментами врача, с функцией независимого программирования для двух врачей;
- регулировка воздуха и воды для каждого инструмента;
- круглая педаль управления инструментами;
- стандартный держатель лотка (крепление сбоку блока врача);
- универсальный силиконовый тубинг с оптикой 6 pin (2 шт.);
- микромотор электрический бесколлекторный NLZ с функций эндодонтии;
- скейлер пьезоэлектрический ультразвуковой Varios, модель Varios 170 LUX встраиваемый, Nakanishi Inc (Япония);

3. Модуль ассистента врача модель 551:

- длинная штанга с регулировкой положений автоматического держателя инструментов ассистента по вертикали и горизонтали;
- инструменты ассистента: слюноотсос и пылесос 15 mm под вакуумную помпу (влажного типа), автоклавируемый пистолет вода/воздух/спрей;
- сенсорный программируемый пульт управления креслом, гидроблоком и светильником.

4. Плевательница стоматологическая модель 461:

- с керамической поворотной плевательницей;
- с системой смыва чаши и наполнения стакана;
- управление гидроблоком - с пульта блока врача или ассистента;
- система автономной подачи воды с емкостью 2 литра;

5. Светильник с держателем монитора бестеневого диодный, модель 572L:

- креплением под креслом: (4 режима освещенности 15000-25000-30000 люкс, в т.ч. Режим композитного света 25000 люкс с фильтром);
- управление светильником — с пульта блока врача, ассистента либо на светильнике.

Дополнительный опции:

1. Прошита мягкая обивка кресла пациента;
2. Рукав четырехканальный силиконовый Midwest;
3. Рукав шестиразъемный силиконовый (для инструмента с подсветкой);
4. Второй дополнительный электромотор NSK NLZ с рукавом к встроенной системе;
5. Педаль управления инструментами Lever с рычагом.