

Стоматологическая установка Ajax AJ16

ИМ-7.115512

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник

Guangzhou Ajax Medical Equipment, Китай



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный

Описание

Ajax AJ16 – премиальная стоматологическая установка, разработанная для обеспечения максимального комфорта и эффективности. Модель отличается надежной конструкцией, современными технологиями и продуманным дизайном.

Основные характеристики:

- ☐ Сенсорный LED светильник: Чувствительный сенсор с интуитивно понятным интерфейсом.
- ☐ Литой каркас из легированной стали: Обеспечивает надежность и долговечность установки.
- ☐ Система Ergomotion: Согласованное движение спинки и сидения для комфорта пациента.
- ☐ Премиальная обивка из экокожи: Устойчива к повреждениям и износу.
- ☐ 5 программируемых рабочих позиций кресла.
- ☐ Многофункциональная педаль управления.

Кресло пациента:

- Артикуляционный подголовник: Регулируется в двух плоскостях.
- Поворотные подлокотники.
- Электропривод кресла с функцией Ergomotion: Плавный и тихий ход, переход из положения высадки к максимальному развертыванию за 9 секунд.

Панель управления и системы:

- Нижняя подача инструментов с вращающимся подносом (верхняя подача по запросу).
- Мембранная клавиатура врача с 15 кнопками.
- Встроенный негатоскоп.
- 3-х функциональный пистолет с возможностью подогрева воды.

Гидроблок:

- Поворотная керамическая плевательница.
- Система автономной подачи воды.
- Система дезинфекции и водонагреватель.
- Высококачественный полиуретановый трубопровод.

Дополнительные характеристики:

- ☐ Система фильтрации воды и воздуха с редуктором давления: Продлевает срок службы элементов системы.
- ☐ Система антиСПИД и антигепатит: Дополнительная защита пациентов.
- ☐ Аспирационная система с задержкой выключения: Обеспечивает полную очистку трубопроводов.
- ☐ Встроенный блок подключения: Может использоваться как выносной блок для удобства монтажа.