

Стоматологическая установка KaVo ESTETICA E30

ИМ-7.107929/2102 до 31.10.2024

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник, грузоподъемность 180 кг

KaVo Dental GmbH, Германия



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	180 кг
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Автономная подача воды	Да
Подключение вакуумной помпы	Да
Подлокотники	Да

Описание

Стоматологическое кресло KaVo ESTETICA E30 – простая и удобная система для каждодневного использования, отличается простотой использования, хорошо продуманной технологией и вниманием к деталям. Скрупулезно подобранные компоненты гарантируют экономичную работу, сочетающуюся с высокой точностью манипуляций.

Модификации

ESTETICA E30 TM – версия с нижней подачей инструментов.
ESTETICA E30 S – версия с верхней подачей инструментов.

Преимущества

- Простое управление функциями благодаря клавишам прямого выбора и наглядной мембранной панели управления.
- Вся информация удобно отображается на встроенном дисплее.
- Быстрое выполнение процедур и расслабленная рабочая поза врача, поскольку все элементы управления расположены на удобном расстоянии.
- Модуль контроля микромотора SMARTdrive обеспечивает максимальный крутящий момент и безвибрационную работу даже на минимальной скорости 100 об/мин.
- Многофункциональная ножная педаль KaVo обеспечивает удобство и гигиену рабочего процесса, легкость и эргономику работы.
- Для предотвращения обратного попадания загрязненной воды внутрь установки, все наконечники и микромоторы оснащены антиретракционной системой. Это надежно защищает магистраль подачи воды и, следовательно, врача, ассистента и пациента.
- Работа на стоматологической установке одинаково удобна с обеих сторон кресла. ESTETICA E30 можно с легкостью переключить менее чем за две минуты с левосторонней ориентации на правостороннюю.

Элемент врача



- Верхняя/нижняя подача инструментов
- Держатель шлангов на 5 инструментов со свободным движением в 6 направлениях
- 3-функциональный пистолет «вода-воздух» One
- Электрический бесщеточный электромотор с подсветкой INTRA LUX KL 701 со встроенной технологией SMARTdrive и скоростью 100-40 000 об/мин
- Встроенный дисплей
- Воздушный шланг со светом
- Опция для выбора месторасположения модуля врача – слева или справа

Элемент ассистента



- Держатель для 4 инструментов
- Пульт управления, регулируемый по вертикали и горизонтали
- Панель управления функциями установки Comfort
- Шланг слюноотсоса
- Шланг мощного пылесоса
- Система подключения вакуума для внешнего влажного отсоса
- Экстренная остановка вакуума

Кресло пациента



- Спинка Progress
- Подголовник с двойной артикуляцией и поворотным фиксатором
- Левый подлокотник
- 14 цветов обивки, включая два специальных цвета – «рубиново-красный» и «синий океан»

Гидроблок



- Съёмная фарфоровая плевательница
- Набор для подключения внешней влажной помпы
- Система автономной подачи чистой воды
- Система дезинфекции

Светильник MAIA (входит в базовую комплектацию)



- Светодиодный светильник 3 000-35 000 лк
- Система гибкого позиционирования
- Постоянная цветовая температура 5 000 К
- Коэффициент цветопередачи CRI=85

Доступные цвета обивки

