

Стоматологическая установка Roson KLT 6220 S9

ИМ-7.116810

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный
светильник, грузоподъемность 195 кг

Foshan Roson Medical Instruments, Китай



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	светодиодный
Максимальная грузоподъемность	195 кг
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да

Описание

KLT 6220 S9 – стоматологическая установка с верхней или нижней подачей инструментов.

• **КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 6220 S9:**

- Синхронизированное движение кресла, плавная остановка и старт.
- 2 подлокотника (правый поворотный).
- Круглая педаль управлением кресла.
- Главный выключатель воды, воздуха и электричества у основания кресла.
- 2 предустановленных программы положения кресла.
- 3 программируемых положения кресла.
- Анатомическое сидение и спинка.
- Артикуляционный подголовник подходит для детей и маломобильных пациентов.
- Грузоподъемность – 195 кг.

• **БЛОК ВРАЧА:**

- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатной столик.
- Сенсорная панель управления.

- Пистолет вода / воздух / спрей.
- 2 турбинных шланга с фиброоптикой.
- 2 турбинных шланга без фиброоптики.
- Силиконовый автоклавируемый коврик.
- Пневматический тормоз.
- Негатоскоп.
- **ГИДРОБЛОК:**
 - Гидроблок напольный.
 - Съёмная керамическая, поворотная плевательница, угол поворота до 180 градусов.
 - Система смыва плевательницы и наполнения стакана.
 - Система автономной подачи воды.
 - Система нагрева воды.
- **БЛОК АССИСТЕНТА:**
 - Сенсорная панель управления.
 - Пистолет вода / воздух / спрей.
 - Шланг пылесоса с наконечником.
 - Шланг слюноотсоса с наконечником.
- **СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК:**
 - Перемещается по трем осям.
 - 8 диодных ламп.
 - Съёмные автоклавируемые ручки.
 - Сенсорное бесконтактное включение и регулировка мощности света.
 - Диапазон освещения 5 000 - 60 000 Лк.
 - Режимы теплого и холодного света.
- **СТУЛ ВРАЧА:**
 - Анатомическое сиденье.
 - Спинка поддерживающая поясницу.
 - Регулировка положения спинки по горизонтали и по вертикали.
 - Металлическое литое основание.
 - Колеса с мягким ходом.