

Светильник потолочный Ignis 160CAM/160C

ИМ-7.112040 до 09.06.2027

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 160 кЛк, фокусируемое поле 50-140 мм, 4800K

Famed Lodz S.A., Польша



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	25-100 %
Фокусируемое поле	50-140 мм
Цветовая температура	4800K
Диаметр светового поля	- мм
Рабочее расстояние	- мм

Функции

Видеокамера	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Светильник потолочный Ignis 160CAM/160C

Напряжение питания: 24V DC.
Уровень освещенности на расстоянии 1 метр: 320 000 lx. Р
егулировка уровня освещенности: 25 ÷ 100%.
Индекс цветопередачи: Ra 96.
Цветовая температура: 4400 K.
Диаметр операционного поля d10: 280 mm.
Регулировка диаметра операционного поля.
Диаметр фокусировки d50: 140 mm.

Увеличение температуры возле головы доктора: < 1°C.

Глубина освещения L1+L2: 140 см.

Потребляемая энергия: 50 W.

Класс защиты: I.

Класс защиты от пыли влаги: IP 54.

Время работы от батареи до 7 часов.